

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9783.550

## Ohišja Outdoor Basic

State: 28.6.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9783.550 - Ohišja Outdoor Basic

Enostenski sistemi ohišij, z enimi in dvema vrati. Pripravljeni za uporabo v vseh aplikacijah s pasivno notranjo montažo ali minimalno izgubo toplote na prostem. Strešni koncept z vsestranskimi lamelnimi rešetkami.



## Features

Št. Modela	CS 9783.550
Opis izdelka	Zunanje ohišje s 100 mm transportnim podnožjem in dežno streho, ki se razteza na vse strani.
Material	Aluminij AlMg3
Površinska obdelava	Prašno barvano UV-odporen čisti poliester
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Enostensko zunanje ohišje, popolnoma predsestavljeno Osnovno ohišje s kabelskimi uvodnicami, tridelno 25 mm sistemske luknje na strehi, talni plošči, sprednji strani in v ohišjih z globino Sprednja vrata z držalom za vrata, kljuko in polcilindrično ključavnico BJ 20027 Transportni podstavek z vijačno pritrjenimi obrobami spredaj in zadaj Dežna streha
Mere	Širina: 600 mm Višina: 1.200 mm Globina: 400 mm

# Features

Mere	Skupna višina: 1.355 mm Širina dežne strehe: 650 mm Višina dežne strehe: 55 mm Globina dežne strehe: 450 mm Širina odmika: 512 mm Višina odmika: 1.112 mm Globina odmika: 349 mm Višina podnožja/podstavka: 100 mm
Tipna ocena po UL 50E	Type 3R
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 55
IK koda	IK10
Osnovni material	Aluminium
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	38,95 kg
Bruto teža	41 kg
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101