


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 1003.000

## Základní skříň AX z nerez oceli

State: 6.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 1003.000 - Základní skříň AX z nerez oceli

Skříňe z robustní nerezové oceli disponují integrovaným systémem výstupků, pomocí kterého lze rychle a bezpečně realizovat rozsáhlé systémové příslušenství bez jakéhokoli vrtání.



## Features

Obj. číslo	AX 1003.000
Materiál	Skříň: nerez ocel Dveře: nerez ocel, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění Montážní deska: ocelový plech Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Povrch	Skříň a dveře: jemně zbrošený povrch, zrnitost 400, hloubka zrnitosti RA < 0,8 µm Montážní deska: pozinkovaná
Rozsah dodávky	Skříň s dveřmi, úhel otevření 130° Montážní deska Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
Stupeň krytí NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 66
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Type 3R Type 4 Type 4X Typ 12

# Features

Kód IK	IK10
Rozměry	Šířka: 300 mm Výška: 300 mm Hloubka: 210 mm
Tloušťka materiálu dveří	1,5 mm
Tloušťka materiálu skříňe	1,25 mm
Tloušťka materiálu montážní desky	2 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)	250 mm x 275 mm
Počet dveří	1
Uzávěr	Provedení uzávěru: Otočný uzávěr Počet uzávěrů: 1 Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm Material lock: Zinkový tlakový odlitek
Základní materiál	Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Balení	1 ks
Netto hmotnost	6,321 kg
Brutto hmotnost	6,335 kg
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	AX Kompaktní rozváděčová skříň, ŠxVxH: 300x300x210 mm, nerez ocel 1.4301, s montážní deskou, s jednokřídlými dveřmi, 1 otočný uzávěr

# Approvals

# Approvals

---

Approvals	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
-----------	---

---

Explanations	Prohlášení o shodě PCF-declaration
--------------	---------------------------------------