

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1006.500

Kompaktné rozvádzačové skrine AE

State: 24.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1006.500 - Kompaktné rozvádzačové skrine AE

Nerezová oceľ

Compact enclosure AE in stainless steel including mounting plate.

Features

Obj. č.	AE 1006.500
Materiál	Skriňa: nerezová oceľ Dvere: nerezová oceľ, po obvode polyuretánové penové tesnenie Montážna doska: oceľový plech Nerezová oceľ 1.4404 (AISI 316L)
Povrch	Skriňa a dvere: jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400, hĺbka zrnitosti RA < 0,8 µm Montážna doska: pozinkovaná
Rozsah dodávky	Skriňa s dverami Montážna doska Uzáver: Doppelbart, 3 mm
Stupeň krytia NEMA	NEMA 4X
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 66
Kód IK	IK08
Rozmery	Šírka: 380 mm Výška: 380 mm Hĺbka: 210 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)	334 mm x 355 mm
Počet dverí	1
Počet uzáverov	1
Uzáver	Vykonanie uzáveru: Otočný uzáver Počet uzáverov: 1 Vložka uzáveru: Doppelbart, 3 mm Material lock: Nerezová oceľ 1.4404 (AISI 316L)
Základný materiál	Stainless steel 1.4404 (AISI 316L)

Features

Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	9,31 kg
Brutto hmotnosť	9,8 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	Kompaktná rozvádzačová skriňa AE, ŠxVxH 380x380x210 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1.4404, s montážnou doskou, jednodverový, 1 otočný uzáver

Approvals

Approvals	DNV UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK