

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AE 1007.600**

**Kompaktné rozvádzačové skrine AE**

State: 7.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AE 1007.600 - Kompaktné rozvádzačové skrine AE

## Nerezová oceľ

Compact enclosure AE in stainless steel including mounting plate.

## Features

Obj. č.	AE 1007.600
Materiál	Skriňa: nerezová oceľ Dvere: nerezová oceľ, po obvode polyuretánové penové tesnenie Montážna doska: oceľový plech Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
Povrch	Skriňa a dvere: jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400, hĺbka zrnitosti RA < 0,8 µm Montážna doska: pozinkovaná
Rozsah dodávky	Skriňa s dverami Montážna doska Uzáver: Doppelbart, 3 mm
Stupeň krytia NEMA	NEMA 4X
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 66
Kód IK	IK08
Rozmery	Šírka: 500 mm Výška: 500 mm Hĺbka: 210 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)	449 mm x 470 mm
Počet dverí	1
Počet uzáverov	2
Uzáver	Vykonanie uzáveru: Otočný uzáver Počet uzáverov: 2 Vložka uzáveru: Doppelbart, 3 mm Material lock: Zinkový tlakový odliatok, poniklovaný
Základný materiál	Stainless steel 1.4301 (AISI 304)

# Features

Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	14,9 kg
Brutto hmotnosť	16,6 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	Kompaktná rozvádzačová skriňa AE, ŠxVxH 500x500x210 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1.4301, s montážnou doskou, jednodverový, 2 otočné uzávery

# Approvals

Approvals	DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK