


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1010.500

Kompaktné rozvádzačové skrine AE

State: 7.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1010.500 - Kompaktné rozvádzačové skrine AE

Nerezová oceľ

Compact enclosure AE in stainless steel including mounting plate.

Features

| | |
|--|---|
| Obj. č. | AE 1010.500 |
| Materiál | Skriňa: nerezová oceľ Dvere: nerezová oceľ, po obvode polyuretánové penové tesnenie Montážna doska: oceľový plech Nerezová oceľ 1.4404 (AISI 316L) |
| Povrch | Skriňa a dvere: jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400, hĺbka zrnitosti RA < 0,8 µm Montážna doska: pozinkovaná |
| Rozsah dodávky | Skriňa s dverami Montážna doska Uzáver: Doppelbart, 3 mm |
| Stupeň krytia NEMA | NEMA 4X |
| Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529 | IP 66 |
| Kód IK | IK08 |
| Rozmery | Šírka: 600 mm Výška: 600 mm Hĺbka: 210 mm |
| Rozmery montážnej dosky (Š x V) | 549 mm x 570 mm |
| Počet dverí | 1 |
| Počet uzáverov | 2 |
| Uzáver | Vykonanie uzáveru: Otočný uzáver Počet uzáverov: 2 Vložka uzáveru: Doppelbart, 3 mm Material lock: Nerezová oceľ 1.4404 (AISI 316L) |
| Základný materiál | Stainless steel 1.4404 (AISI 316L) |

Features

| | |
|---------------------|--|
| Balenie | 1 pc(s). |
| Netto hmotnosť | 22,325 kg |
| Brutto hmotnosť | 23,5 kg |
| Číslo colnej sadzby | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Popis výrobku | Kompaktná rozvádzačová skriňa AE, ŠxVxH 600x600x210 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1.4404, s montážnou doskou, jednodverový, 2 otočné uzávery |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | DNV UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Declaration of conformity Declaration of conformity UK |