

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 1015.000

# Základná skriňa AX z nerezovej ocele

State: 4.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 1015.000 - Základná skriňa AX z nerezovej ocele

The robust stainless steel enclosure features an integral locator system, enabling fast, easy, reliable and extensive system configuration with no drilling required.



## Features

Obj. č.	AX 1015.000
Materiál	Skriňa: nerezová oceľ Dvere: nerezová oceľ, po obvode polyuretánové penové tesnenie Montážna doska: oceľový plech Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
Povrch	Skriňa a dvere: jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400, hĺbka zrnitosti RA < 0,8 µm Montážna doska: pozinkovaná
Rozsah dodávky	Skriňa s dverami, uhol otvorenia 130° Montážna doska Uzáver: Doppelbart, 3 mm
Stupeň krytia NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 66
Type rating podľa UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12

# Features

Kód IK	IK10
Rozmery	Šírka: 400 mm Výška: 500 mm Hĺbka: 210 mm
Hrúbka materiálu dverí	1,5 mm
Hrúbka materiálu skrine	1,25 mm
Hrúbka materiálu montážnej dosky	2 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)	350 mm x 475 mm
Počet dverí	1
Uzáver	Vykonanie uzáveru: Otočný uzáver Počet uzáverov: 2 Vložka uzáveru: Doppelbart, 3 mm Material lock: Zinkový tlakový odliatok
Základný materiál	Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	11,2 kg
Brutto hmotnosť	11,95 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	41,97
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	Kompaktná rozvádzačová skriňa AX, ŠxVxH 400x500x210 mm, nehrdzavejúca oceľ 1.4301, s montážnou doskou, jednodverový, 2 otočné uzávery

# Approvals

# Approvals

---

Approvals

Bureau Veritas  
DNV  
Lloyds Register  
UL + C-UL (listed)

---

Explanations

Declaration of conformity  
PCF-declaration