

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1018.000

Základná skriňa AX z nerezovej ocele

State: 8.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1018.000 - Základná skriňa AX z nerezovej ocele

The robust stainless steel enclosure features an integral locator system, enabling fast, easy, reliable and extensive system configuration with no drilling required.



Features

Obj. č.	AX 1018.000
Materiál	Skriňa: nerezová oceľ Dvere: nerezová oceľ, po obvode polyuretánové penové tesnenie Montážna doska: oceľový plech Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
Povrch	Skriňa a dvere: jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400, hĺbka zrnitosti RA < 0,8 µm Montážna doska: pozinkovaná
Rozsah dodávky	Skriňa s dverami, uhol otvorenia 130° Montážna doska Uzáver: Doppelbart, 3 mm
Stupeň krytia NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 55
Type rating podľa UL 50E	Type 1 Type 12
Kód IK	IK10
Rozmery	Šírka: 1.000 mm Výška: 1.000 mm Hĺbka: 300 mm

Features

Hrúbka materiálu dverí	2 mm
Hrúbka materiálu skrine	1,5 mm
Hrúbka materiálu montážnej dosky	2,5 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)	945 mm x 975 mm
Počet dverí	2
Uzáver	Vykonanie uzáveru: Otočný uzáver Počet uzáverov: 2 Vložka uzáveru: Doppelbart, 3 mm Material lock: Zinkový tlakový odliatok
Základný materiál	Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	60,5 kg
Brutto hmotnosť	64 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	209,29
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	Kompaktná rozvádzačová skriňa AX, ŠxVxH 1000x1000x300 mm, nerez 1.4301, s montážnou doskou, dvojdvierový, 2 otočné uzávery

Approvals

Approvals	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity PCF-declaration