


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1018.600

Kompaktní rozváděčové skříně AE

State: 10.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1018.600 - Kompaktní rozváděčové skříň AE Nerez ocel

Kompaktní rozváděčová skříň AE z nerez oceli, včetně montážní desky.

Features

| | |
|------------------------------------|---|
| Obj. číslo | AE 1018.600 |
| Materiál | Skříň: nerez ocel Dveře: nerez ocel, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění Montážní deska: ocelový plech Nerez ocel 1.4301 (AISI 304) |
| Povrch | Skříň a dveře: jemně zbrošený povrch, zrnitost 400, hloubka zrnitosti RA < 0,8 µm Montážní deska: pozinkovaná |
| Rozsah dodávky | Skříň s dveřmi Montážní deska Uzávěr: Doppelbart, 3 mm |
| Stupeň krytí NEMA | NEMA 12 |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60529 | IP 55 |
| Kód IK | IK08 |
| Rozměry | Šířka: 1.000 mm Výška: 1.000 mm Hloubka: 300 mm |
| Rozměry montážní desky (Š x V) | 939 mm x 955 mm |
| Počet dveří | 2 |
| Počet uzávěrů | 2 |
| Uzávěr | Provedení uzávěru: Otočný uzávěr Počet uzávěrů: 2 Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm Material lock: Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný |
| Základní materiál | Nerez ocel 1.4301 (AISI 304) |

Features

| | |
|-------------------|--|
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 65,4 kg |
| Brutto hmotnost | 67 kg |
| Číslo celní sazby | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Popis výrobku | AE Kompaktní rozváděčová skříň, ŠxVxH: 1000 x 1000 x 300 mm, nerez ocel 1.4301, s montážní deskou, s dvoukřídlými dveřmi, 2 otočné uzávěry |

Approvals

| | |
|--------------|--|
| Approvals | DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK |