


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1019.600

Kompaktné rozvádzačové skrine AE

State: 6.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1019.600 - Kompaktné rozvádzačové skrine AE

Nerezová oceľ

Compact enclosure AE in stainless steel including mounting plate.

Features

Obj. č.	AE 1019.600
Materiál	Skriňa: nerezová oceľ Dvere: nerezová oceľ, po obvode polyuretánové penové tesnenie Montážna doska: oceľový plech Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
Povrch	Skriňa a dvere: jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400, hĺbka zrnitosti RA < 0,8 µm Montážna doska: pozinkovaná
Rozsah dodávky	Skriňa s dverami Montážna doska Uzáver: Doppelbart, 3 mm 3-bodový uzatvárací systém
Stupeň krytia NEMA	NEMA 12
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 55
Kód IK	IK08
Rozmery	Šírka: 1.000 mm Výška: 1.200 mm Hĺbka: 300 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)	940 mm x 1.155 mm
Počet dverí	2
Uzáver	Vykonanie uzáveru: 3-bodový uzatvárací systém Počet uzáverov: 1 Vložka uzáveru: Doppelbart, 3 mm Material lock: Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
Základný materiál	Stainless steel 1.4301 (AISI 304)

Features

Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	71,4 kg
Brutto hmotnosť	79,5 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	Kompaktná rozvádzačová skriňa AE, ŠxVxH 1000x1200x300 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1.4301, s montážnou doskou, dvojdverový, 3-bodový uzamykací systém

Approvals

Approvals	DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK