

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AE 1030.500**

**Kompaktné rozvádzačové skrine AE**

State: 21.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AE 1030.500 - Kompaktné rozvádzačové skrine AE

Enclosure with door of sheet steel, spray-finished with mounting plate and gland plate in the base

## Features

Obj. č.	AE 1030.500
Materiál	Skriňa: oceľový plech Dvere: oceľový plech, po obvode polyuretánové penové tesnenie
Povrch	Skriňa a dvere: základná farba nanosená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba Montážna doska: pozinkovaná
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skriňa s dverami s pántami, úplne uzavretá Prírubová doska (prírubové dosky) v dne skrine Montážna doska Uzáver: Doppelbart, 3 mm
Stupeň krytia NEMA	NEMA 4
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 66
Kód IK	IK08
Rozmery	Šírka: 380 mm Výška: 300 mm Hĺbka: 155 mm
Hrúbka materiálu dverí	1,5 mm
Hrúbka materiálu skrine	1,38 mm
Hrúbka materiálu montážnej dosky	2 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)	334 mm x 275 mm
Počet dverí	1
Pánty dverí s možnosťou zámeny	Yes
Počet uzáverov	1

# Features

---

Uzáver	Vykonanie uzáveru: Otočný uzáver Počet uzáverov: 1 Vložka uzáveru: Doppelbart, 3 mm
Prírubová doska	Veľkosť: 3 Počet: 1
Základný materiál	Sheet steel
Balenie	1 pc(s).
Brutto hmotnosť	7,4 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	AE Compact enclosure, WHD: 380x300x155 mm, Sheet steel, with mounting plate, single-door, with one cam lock

# Approvals

---

Approvals	DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK