

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1094.000

Základní skříň AX z ocelového plechu

State: 15.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1094.000 - Základní skříň AX z ocelového plechu

Kompaktní rozváděčová skříň AX se vyraženými výstupky ve horní stěně, spodní stěně a bocích kopíruje známý systémový rastr 25 mm ze systému skříní VX25. Díky tomuto jedinečnému patentovanému systému jsou kompaktní rozváděčové skříně AX připraveny pro všechny případy rozšíření a dodatečného vybavení. Systémové komponenty a příslušenství lze snadno, rychle a bezpečně namontovat a dodatečně vybavit na lišty bez vrtání.



Features

Obj. číslo	AX 1094.000
Výhody	Více možností vnitřního vybavení díky integrovaným vačkám skříně v systémovém rastru 25 mm v kombinaci s lištou pro vnitřní vybavení a naší širokou nabídkou systémového příslušenství Zachování stupně krytí (schválení UL) díky montáži lišty pro vnitřní vybavení bez vrtání Dodatečná montážní úroveň a zvýšená nosnost díky podlahové výsuvné liště Jednoduché plánování a konfigurace pomocí Rittal konfigurátoru RiPanel
Materiál	Skříň: ocelový plech Dveře: ocelový plech, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění
Povrch	Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Montážní deska: pozinkovaná
Barva	RAL 7035

Features

Rozsah dodávky	Skříň s dveřmi Přírubová deska (přírubové desky) ve dně skříně Montážní deska Děrovaná dvevní lišta Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529	IP 55
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Typ 12
Kód IK	IK10
Rozměry	Šířka: 800 mm Výška: 400 mm Hloubka: 250 mm
Tloušťka materiálu dveří	2 mm
Tloušťka materiálu skříně	1,5 mm
Tloušťka materiálu montážní desky	2 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)	750 mm x 375 mm
Počet dveří	2
Počet uzávěrů	2
Uzávěr	Provedení uzávěru: Otočný uzávěr Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm
Přírubová deska	Velikost: 2 Počet: P2
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Netto hmotnost	22,976 kg
Brutto hmotnost	23,267 kg
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261

Features

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

Popis výrobku	AX Kompaktní rozváděčová skříň, ŠxVxH: 800x400x250 mm, ocelový plech, s montážní deskou, s jednokřídlými dveřmi, 2 otočné uzávěry
---------------	---

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------

Explanations	Prohlášení výrobce Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK
--------------	---