


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1114.500

Kompaktné rozvádzačové skrine AE

State: 21.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1114.500 - Kompaktné rozvádzačové skrine AE

Enclosure with door of sheet steel, spray-finished with mounting plate and gland plate in the base

Features

Obj. č.	AE 1114.500
Materiál	Skriňa: oceľový plech Dvere: oceľový plech, po obvode polyuretánové penové tesnenie
Povrch	Skriňa a dvere: základná farba nanosená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba Montážna doska: pozinkovaná
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skriňa s dverami s pántami, úplne uzavretá Prírubová doska (prírubové dosky) v dne skrine Montážna doska Uzáver: Doppelbart, 3 mm 3-bodový uzatvárací systém
Stupeň krytia NEMA	NEMA 12
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 55
Kód IK	IK08
Rozmery	Šírka: 1.000 mm Výška: 1.400 mm Hĺbka: 300 mm
Hrúbka materiálu dverí	2 mm
Hrúbka materiálu skrine	1,5 mm
Hrúbka materiálu montážnej dosky	3 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)	940 mm x 1.355 mm
Počet dverí	2
Uzáver	Vykonanie uzáveru: 3-bodový uzatvárací systém Počet uzáverov: 1 Vložka uzáveru: Doppelbart, 3 mm

Features

Prírubová doska	Veľkosť: 4 Počet: 2
Základný materiál	Sheet steel
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	87,4 kg
Brutto hmotnosť	92 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	AE Compact enclosure, WHD: 1000x1400x300 mm, Sheet steel, with mounting plate, two-door, 3-point lock system

Approvals

Approvals	DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK