

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1115.000

Základní skříň AX z ocelového plechu

State: 12.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1115.000 - Základní skříň AX z ocelového plechu

Kompaktní rozváděčová skříň AX se vyraženými výstupky ve horní stěně, spodní stěně a bocích kopíruje známý systémový rastr 25 mm ze systému skříní VX25. Díky tomuto jedinečnému patentovanému systému jsou kompaktní rozváděčové skříně AX připraveny pro všechny případy rozšíření a dodatečného vybavení. Systémové komponenty a příslušenství lze snadno, rychle a bezpečně namontovat a dodatečně vybavit na lišty bez vrtání.



Features

Obj. číslo	AX 1115.000
Výhody	Více možností vnitřního vybavení díky integrovaným vačkám skříně v systémovém rastru 25 mm v kombinaci s lištou pro vnitřní vybavení a naší širokou nabídkou systémového příslušenství Zachování stupně krytí (schválení UL) díky montáži lišty pro vnitřní vybavení bez vrtání Dodatečná montážní úroveň a zvýšená nosnost díky podlahové výsuvné liště Jednoduché plánování a konfigurace pomocí Rittal konfigurátoru RiPanel
Materiál	Skříň: ocelový plech Dveře: ocelový plech, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění
Povrch	Skříň a dveře: základní barva nanosená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Montážní deska: pozinkovaná
Barva	RAL 7035

Features

Rozsah dodávky	Skříň s dveřmi Přírubová deska (přírubové desky) ve dně skříně Montážní deska Děrovaná dvevní lišta Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
Stupeň krytí NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 55
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Typ 12
Kód IK	IK10
Rozměry	Šířka: 1.000 mm Výška: 1.400 mm Hloubka: 400 mm
Tloušťka materiálu dveří	2 mm
Tloušťka materiálu skříně	1,5 mm
Tloušťka materiálu montážní desky	2,5 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)	945 mm x 1.375 mm
Počet dveří	2
Závěsy dveří s možností záměny	Yes
Uzávěr	Provedení uzávěru: 3-bodový uzavírací systém Počet uzávěrů: 1 Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm
Přírubová deska	Velikost: 6 Počet: P2
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Netto hmotnost	90 kg
Brutto hmotnost	94,5 kg

Features

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	298,7 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	AX Kompaktní rozváděčová skříň, ŠxVxH: 1000x1400x400 mm, ocelový plech, s montážní deskou, s dvoukřídlými dveřmi, s 3bodovým uzavíracím systémem

Approvals

Approvals	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Certificates	Stupeň krytí
Explanations	Prohlášení výrobce Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK PCF-declaration