


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 1182.096

## VX IT Open

State: 7.7.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 1182.096 - VX IT Open

VX IT standard version, without front and rear door. Usable either as an open 482.6 mm (19") frame in a secure environment or as the basis for fast configurations in the Rittal RiPanel configuration system using existing accessories (such as doors and side panels) from the Rittal modular range.



## Features

Obj. č.	VX 1182.096
Prevedenie	Kostra skrine VX so strešným plechom bez predných a zadných dverí s ventilačnými otvormi bez bočníc
Povrch	Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanosená máčaním Vnútorne vybavenie: lakované
General colour	RAL 7035
Farba	Rám skrine a strecha: RAL7035 Vnútorne vybavenie: RAL 9005

# Features

Rozsah dodávky	Rámová konštrukcia skrine Profilové lišty, 482,6 mm (19") Dištančné vložky, výška 50 mm, na nadvihnutie krycieho plechu nad výrezom pre ventilátor v strešnom plechu, na pasívnu ventiláciu (priložené). Pre varianty bez výrezu nie sú nutné. 12× spona 19" 1 U, kontaktná (priložená) 25 skrutiek s hviezdicovou drážkou, vodivé (priložené) Paleta IPPC Strešný plech, viacdielny, s bočným zavedením káblov na hĺbku, obojstranný, pripravený na plech s ventilátormi
Rozmery	Šírka: 800 mm Výška: 2.000 mm Hĺbka: 800 mm
Výškové moduly	42 U
Voľný montážny priestor pre rovinu 19", vpredu/vzadu	150 mm / 130 mm
Vzdialenosť medzi rovinami (pri dodaní)	520 mm
upevnenie do 19" roviny	priskrutkované k priečnej traverzii hore a dole
Prevedenie	Standard
Prevedenie strechy	viacdielny, s bočným zavedením káblov na hĺbku, obojstranný, pripravený na plech s ventilátormi
Vyhotovenie profilových líšt	19" profilové lišty štandard vo VX IT
Vyhotovenie podlahy	otvorený
Prevedenie 19" rovina (roviny)	predné a zadné
Zaťažiteľnosť	8 000 N
Max. zaťažiteľnosť (statická) pre každú skriňu podľa UL 2416	8 000 N
Základný materiál	Sheet steel
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	52,9 kg
Brutto hmotnosť	66,4 kg

## Features

---

Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Popis výrobku	VX IT Open, 19" profilové lišty priskrutkované k priechnej vzpere hore a dole, ŠxVxH: 800x2000x800 mm, RAL 7035

## Approvals

---

Explanations	Manufacturer's declaration Declaration of conformity
--------------	---