


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 1182.097

VX IT Open

State: 28.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 1182.097 - VX IT Open

VX IT standard version, without front and rear door. Usable either as an open 482.6 mm (19") frame in a secure environment or as the basis for fast configurations in the Rittal RiPanel configuration system using existing accessories (such as doors and side panels) from the Rittal modular range.



Features

Obj. č.	VX 1182.097
Prevedenie	Kostra skrine VX so strešným plechom bez predných a zadných dverí s ventilačnými otvormi bez bočníc
Povrch	Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanosená máčaním Vnútorne vybavenie: lakované
General colour	RAL 7035
Farba	Rám skrine a strecha: RAL7035 Vnútorne vybavenie: RAL 9005

Features

Rozsah dodávky	Rámová konštrukcia skrine Profilové lišty, 482,6 mm (19") Dištančné vložky, výška 50 mm, na nadvihnutie krycieho plechu nad výrezom pre ventilátor v strešnom plechu, na pasívnu ventiláciu (priložené). Pre varianty bez výrezu nie sú nutné. 12× spona 19" 1 U, kontaktná (priložená) 25 skrutiek s hviezdicovou drážkou, vodivé (priložené) Paleta IPPC Strešný plech, viacdielny, s bočným zavedením káblov na hĺbku, obojstranný, pripravený na plech s ventilátormi
Rozmery	Šírka: 800 mm Výška: 2.000 mm Hĺbka: 1.200 mm
Výškové moduly	42 U
Voľný montážny priestor pre rovinu 19", vpredu/vzadu	150 mm / 330 mm
Vzdialenosť medzi rovinami (pri dodaní)	720 mm
upevnenie do 19" roviny	priskrutkované k hĺbkovej vzpere hore a dole a ďalej k nosnej lište na konštrukciu rámu
Prevedenie	Standard
Prevedenie strechy	viacdielny, s bočným zavedením káblov na hĺbku, obojstranný, pripravený na plech s ventilátormi
Vyhotovenie profilových líšt	19" profilové lišty štandard vo VX IT
Vyhotovenie podlahy	otvorený
Prevedenie 19" rovina (roviny)	predné a zadné
Zaťažiteľnosť	15 000 N
Max. zaťažiteľnosť (statická) pre každú skriňu podľa UL 2416	12 000 N
Základný materiál	Sheet steel
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	73 kg

Features

Brutto hmotnosť	76 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Popis výrobku	VX IT Open, 19" profilové lišty priskrutkované k hĺbkovým vzperám hore a dole, ako aj k nosnej lište na konštrukcii rámu, ŠxVxH: 800x2000x1200 mm, RAL 7035

Approvals

Explanations	Manufacturer's declaration Declaration of conformity
--------------	---