

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1213.500

Kompaktní rozváděčové skříně AE

State: 12.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1213.500 - Kompaktní rozváděčové skříň AE

Skříň s dveřmi z ocelového plechu, lakovaná, s montážní deskou a přírubovou deskou v podlaze.

Features

Obj. číslo	AE 1213.500
Materiál	Skříň: ocelový plech Dveře: ocelový plech, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění
Povrch	Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Montážní deska: pozinkovaná
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skříň s dveřmi se závěsy, zcela uzavřená Přírubová deska (přírubové desky) ve dně skříňe Montážní deska Uzávěr: Doppelbart, 3 mm 3-bodový uzavírací systém
Stupeň krytí NEMA	NEMA 12
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 55
Kód IK	IK08
Rozměry	Šířka: 1.000 mm Výška: 1.200 mm Hloubka: 300 mm
Tloušťka materiálu dveří	2 mm
Tloušťka materiálu skříňe	1,5 mm
Tloušťka materiálu montážní desky	3 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)	940 mm x 1.155 mm
Počet dveří	2

Features

Uzávěr	Provedení uzávěru: 3-bodový uzavírací systém Počet uzávěrů: 1 Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm
Přírubová deska	Velikost: 4 Počet: P2
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Netto hmotnost	79 kg
Brutto hmotnost	80,5 kg
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	AE Kompaktní rozváděčová skříň, ŠxVxH: 1000 x 1200 x 300mm, ocelový plech, s montážní deskou, s dvoukřídlými dveřmi, s 3bodovým uzavíracím systémem

Approvals

Approvals	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explanations	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK