

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1301.000

E-box KX

State: 30.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1301.000 - E-box KX Nerezová oceľ

The stainless steel E-Box KX provides user-friendly assembly as well as flexibility when choosing your lock system. The 180° hinges supplied as standard provide excellent accessibility to the enclosure interior.



Features

Obj. č.	KX 1301.000
Materiál	Skriňa: nerezová oceľ Dvere: nerezová oceľ, po obvode polyuretánové penové tesnenie Montážna doska: oceľový plech Nerezová oceľ 1.4404 (AISI 316L)
Povrch	Skriňa a kryt: jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 180 Montážna doska: pozinkovaná
Rozsah dodávky	Montážna doska Otočný uzáver s uzatváracou vložkou Doppelbart 3 mm
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 66
Type rating podľa UL 50E	Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12
Rozmery	Šírka: 200 mm Výška: 300 mm Hĺbka: 155 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)	175 mm x 285 mm

Features

Hrúbka materiálu skrine	1,25 mm
Hrúbka materiálu dverí	1,25 mm
Uzáver	Počet uzáverov: 1 Material lock: Nerezová oceľ 1.4404 (AISI 316L)
Základný materiál	Stainless steel 1.4404 (AISI 316L)
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	3,88 kg
Brutto hmotnosť	3,889 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	13,5
Číslo colnej sadzby	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	KX E-Box, ŠxVxH: 200x300x155 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1.4404, s montážnou doskou, jednodverový, s otočným uzáverom

Approvals

Approvals	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity PCF-declaration