


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1318.600

**Kompaktní rozváděčová skříň HD,
dvoudvéřová**

State: 12.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 1318.600 - Kompaktní rozváděčová skříň HD, dvoudvéřová

Řešení skříní jsou sladěna s požadavky potravinářského průmyslu. Stříška se sklonem 30° dopředu. Modré zbarvení těsnění umožňuje jeho jasné odlišení od potravin.



Features

Obj. číslo	HD 1318.600
Provedení	Skříň s hygienickým designem
Materiál	Skříň a dveře: z nerezové oceli 1.4301 (AISI 304) Montážní deska: ocelový plech Uzavírací vložka HD: nerez ocel 1.4404 (AISI 316L) Těsnění: silikon, v souladu se směrnici FDA 21 CFR 177.2600
Povrch	Skříň a dveře: jemně zbrošený povrch, zrnitost 400, hloubka zrnitosti RA < 0,8 µm Montážní deska: pozinkovaná Těsnění: modrá barva (RAL 5010)
Rozsah dodávky	Skříňka Dveře s vloženým těsněním Montážní deska
Rozměry	Šířka: 1.010 mm Výška vpředu: 1.050 mm Výška vzadu: 1.280 mm Hloubka: 400 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)	945 mm x 975 mm

Features

Úhel otevření dveří	125°
Kód IK	IK08
Základní materiál	Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Typ 3 Type 3X Type 4 Type 4X Typ 12 Typ 13
Balení	1 ks
Netto hmotnost	80 kg
Brutto hmotnost	82 kg
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	HD kompaktní rozváděčová skříň, ŠVH: 1010x1050(H1)x1280(H2)x400 mm, z nerezové oceli, 1.4301, s montážní deskou, s dveřmi se závěsy a silikonovým těsněním

Approvals

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK PCF-declaration
