

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 1319.600

# Kompaktná rozvádzačová skriňa HD, dvojdvierová

State: 3.7.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 1319.600 - Kompaktná rozvádzačová skriňa HD, dvojdvierová

Enclosure solution tailored to the requirements of the food and beverage industry. Roof angled forwards by 30°. Seal dyed blue to clearly distinguish it from foodstuffs



## Features

Obj. č.	HD 1319.600
Prevedenie	Skrine s hygienickým dizajnom
Materiál	Skriňa a dvere: z nerezovej ocele 1.4301 (AISI 304) Montážna doska: ocelový plech Uzatváracia vložka HD: nerezová oceľ 1.4404 (AISI 316L) Tesnenie: silikón, v súlade so smernicou FDA 21 CFR 177.2600
Povrch	Skriňa a dvere: jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400, hĺbka zrnitosti RA < 0,8 µm Montážna doska: pozinkovaná Tesnenie: modrá farba (RAL 5010)
Rozsah dodávky	Skrinka Dvere s vloženým tesnením Montážna doska
Rozmery	Šírka: 1.010 mm Výška vpredu: 1.250 mm Výška vzadu: 1.480 mm Hĺbka: 400 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)	945 mm x 1.175 mm

# Features

Uhol otvorenia dverí	125°
Kód IK	IK08
Základný materiál	Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
Type rating podľa UL 50E	Type 1 Type 3 Type 3X Type 4 Type 4X Type 12 Type 13
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	91,2 kg
Brutto hmotnosť	92,5 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	285,21
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	Kompaktná rozvádzačová skriňa HD, ŠxVxH: 1010x1250(V1)x1480(V2)x400 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1.4301, s montážnou doskou, s dverami s pántami a silikónovým tesnením

# Approvals

---

Approvals

UL + C-UL (listed)

---

Explanations

Declaration of conformity

Declaration of conformity UK

PCF-declaration