


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 1374.000

# Základná skriňa AX z nerezovej ocele

State: 15.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 1374.000 - Základná skriňa AX z nerezovej ocele

The robust stainless steel enclosure features an integral locator system, enabling fast, easy, reliable and extensive system configuration with no drilling required.



## Features

Obj. č.	AX 1374.000
Materiál	Skriňa: nerezová oceľ Dvere: nerezová oceľ, po obvode polyuretánové penové tesnenie Montážna doska: oceľový plech Nerezová oceľ 1.4404 (AISI 316L)
Povrch	Skriňa a dvere: jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400, hĺbka zrnitosti RA < 0,8 µm Montážna doska: pozinkovaná
Rozsah dodávky	Skriňa s dverami, uhol otvorenia 130° Montážna doska Uzáver: Doppelbart, 3 mm
Stupeň krytia NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 66
Type rating podľa UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12

# Features

Kód IK	IK10
Rozmery	Šírka: 800 mm Výška: 1.200 mm Hĺbka: 300 mm
Hrúbka materiálu dverí	2 mm
Hrúbka materiálu skrine	1,5 mm
Hrúbka materiálu montážnej dosky	2,5 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)	745 mm x 1.175 mm
Počet dverí	1
Uzáver	Vykonanie uzáveru: 3-bodový uzatvárací systém Počet uzáverov: 1 Vložka uzáveru: Doppelbart, 3 mm Material lock: Nerezová oceľ 1.4404 (AISI 316L)
Základný materiál	Stainless steel 1.4404 (AISI 316L)
Balenie	1 pc(s).
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	Kompaktná rozvádzačová skriňa AX, ŠxVxH 800x1200x300 mm, nerez 1.4404, s montážnou doskou, jednodverový, 3-bodový uzatvárací systém