


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1432.000

Plastové rozváděčové skříně AX

State: 17.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1432.000 - Plastové rozváděčové skříně AX bez prosklení

Plastové skříně AX jsou ideální pro použití v náročných oblastech. Četné upevňovací prvky ve skříni umožňují individuální vnitřní vybavení v rozměrovém rastru 25 mm např. chassis a lištami.



Features

| | |
|----------------|---|
| Obj. číslo | AX 1432.000 |
| Provedení | bez prosklení |
| Materiál | Skříň a dveře: nenasycený polyester zesílený skelnými vlákny GFK Dveře: polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodu Montážní deska: ocelový plech Chování při požáru dle UL 94-V0 Bez halogenu |
| Povrch | Skříň a dveře: bez koncové úpravy, barvený plast Montážní deska: pozinkovaná |
| Barva | V odstínu podobném RAL 7035 |
| Rozsah dodávky | Skříň s dveřmi se závěsy, zcela uzavřená, uzavírací vložka typu Doppelbart 3 mm Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu Montážní deska Dvojitě utěsnění na horní a spodní hraně dveří díky integrované liště na ochranu před deštěm |

Features

| | |
|------------------------------------|--|
| Poznámka | V případě použití při dlouhodobém vystavení UV záření (slunečnímu světlu) a dešti doporučujeme povrch nalakovat PUR lakem, aby nedošlo k zhoršení vizuální kvality povrchu. Cena a dodací lhůta na vyžádání. |
| Stupeň krytí NEMA | NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60529 | IP 66 |
| Type rating podle UL 50E | Typ 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Typ 12 |
| Třída ochrany | II (při 1000 V AC) |
| Kód IK | IK09 |
| Rozměry | Šířka: 250 mm Výška: 350 mm Hloubka: 150 mm |
| Tloušťka materiálu montážní desky | 2,5 mm |
| Rozměry montážní desky (Š x V) | 155 mm x 275 mm |
| Úhel otevření dveří | 130° |
| Počet uzávěrů | 1 |
| Základní materiál | Plast |
| Normy | Splňuje F1 Outdoor-Rating dle UL 746C |
| Montážní pokyn | K upevnění komponent ve skříni jsou zapotřebí šrouby pro vnitřní vybaven Pomocí univerzálního úhelníku lze upevnit komponenty v měřicím rastru 25 mm, např. systémová chassis |

Features

| | |
|-------------------|--|
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 4,54 kg |
| Brutto hmotnost | 4,74 kg |
| Číslo celní sazby | 94037000 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Popis výrobku | AX rozváděčová skříň z plastu, ŠVH: 250x350x150 mm, bez proskleného okénka |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Certificates | Pressure load Negative Certificate Povrch Stupeň krytí |
| Explanations | Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK |