

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KS 1453.500

Plastové rozváděčové skříně KS

State: 11.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KS 1453.500 - Plastové rozváděčové skříně KS

Skříň s dveřmi z nenasyčeného polyesteru zesíleného skelnými vlákny, s montážní deskou. Podle přání s prosklenými dveřmi nebo bez nich. Stupeň krytí IP 56, popř. IP 66. Plynule nastavitelná hloubka montážní desky díky několika montážním rovinám ve skříni. Flexibilní vnitřní výbava dveří díky nalisovaným upevňovacím výstupkům. Vysoká stabilita díky plastu zesíleného skelnými vlákny.

Features

Obj. číslo	KS 1453.500
Provedení	bez průhledového okna
Materiál	Skříň a dveře: nenasyčený polyester zesílený skelnými vlákny GFK Dveře: polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodu Montážní deska: ocelový plech Průhledové okno: akrylátové sklo, 3,0 mm s gumovým těsnicím profilem po obvodu
Povrch	Skříň a dveře: bez koncové úpravy, barvený plast Montážní deska: pozinkovaná
Barva	V odstínu podobném RAL 7035
Rozsah dodávky	Skříň s dveřmi se závěsy, zcela uzavřená, uzavírací vložka typu Doppelbart 3 mm Montážní deska Dvojitě utěsnění na horní a spodní hraně dveří díky integrované liště na ochranu před deštěm Po stranách nalisované profily tvaru C pro libovolné nastavení hloubky montážních desek
Poznámka	Při dlouhodobém působení UV záření (sluneční světlo) ve spojení s větrem a deštěm může dojít k optickým změnám povrchu. Na ochranu vestavěných elektrických prvků to nemá žádný negativní vliv. Pokud nelze skříň před UV zářením chránit, doporučujeme nalakovat je nátěrem PUR. Přípustná okolní teplota -30 °C...+75 °C.
Stupeň krytí NEMA	NEMA 4X
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 66

Features

Kód IK	IK08
Rozměry	Šířka: 500 mm Výška: 500 mm Hloubka: 300 mm
Tloušťka materiálu montážní desky	2,5 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)	417 mm x 450 mm
Počet dveří	1
Závěsy dveří s možností záměny	Yes
Počet uzávěrů	2
Uzávěr	Provedení uzávěru: Otočný uzávěr Počet uzávěrů: 2 Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm
Základní materiál	Plast
Balení	1 ks
Netto hmotnost	13,03 kg
Brutto hmotnost	13,716 kg
Číslo celní sazby	94037000
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	KS Skříň plast. 500x500x300mm, RAL7035

Approvals

Approvals	Bureau Veritas TÜV
Explanations	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK