

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1480.000

Plastové rozvádzačové skrine AX

State: 7.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1480.000 - Plastové rozvádzačové skrine AX bez presklenia

AX plastic enclosures are ideal for applications in challenging situations. Numerous mounting bosses inside the enclosure allow individual interior configuration on a 25 mm pitch pattern, e.g. with punched sections and rails.



Features

| | |
|----------------|---|
| Obj. č. | AX 1480.000 |
| Prevedenie | bez presklenia |
| Materiál | Skriňa a dvere: nenasýtený polyester zosilnený sklenými vláknami GFK Dvere: polyuretánové penové tesnenie po celom obvode Montážna doska: oceľový plech Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0 Bez halogénu |
| Povrch | Skriňa a dvere: bez koncovej úpravy, farbený plast Montážna doska: pozinkovaná |
| Farba | V odtieni podobnom RAL 7035 |
| Rozsah dodávky | Skriňa s dverami s pántami, úplne uzavretá, uzatváracia vložka typu Doppelbart 3 mm Pánty dverí vpravo, je možné zameniť na ľavú stranu Montážna doska Dvojité utesnenie na hornej a spodnej hrane dverí vďaka integrovanej lište na ochranu pred dažďom |

Features

| | |
|--|--|
| Poznámka | Ak má byť povrch dlhodobo vystavený UV žiareniu (slnečnému žiareniu) a dažďu, odporúčame ho natrieť PUR lakom, aby sa predišlo akémukoľvek vizuálnemu poškodeniu povrchu. Cena a dodacia lehota na vyžiadanie. |
| Stupeň krytia NEMA | NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 |
| Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529 | IP 66 |
| Type rating podľa UL 50E | Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12 |
| Trieda ochrany | II (at 1000 V AC) |
| Kód IK | IK09 |
| Rozmery | Šírka: 800 mm Výška: 1.000 mm Hĺbka: 300 mm |
| Hrúbka materiálu montážnej dosky | 3 mm |
| Rozmery montážnej dosky (Š x V) | 705 mm x 925 mm |
| Uhol otvorenia dverí | 130° |
| Počet uzáverov | 3 |
| Základný materiál | Plastic |
| Normy | Spĺňa F1 Outdoor-Rating podľa UL 746C |
| Montážny pokyn | Na upevnenie komponentov v skrini sú potrebné skrutky pre vnútorné vybavenie Pomocou univerzálneho uholníka je možné upevniť komponenty v meracom rastru 25 mm, napr. systémové chassis |
| Balenie | 1 pc(s). |

Features

| | |
|---------------------|--|
| Netto hmotnosť | 38,2 kg |
| Brutto hmotnosť | 38,68 kg |
| Číslo colnej sadzby | 94037000 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Popis výrobku | AX plastový rozvádzač, ŠxVxH: 800x1000x300 mm, bez preskleného okienka |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Certificates | Negative Certificate Surface finish Protection category |
| Explanations | Declaration of conformity Declaration of conformity UK |