

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1485.768 Vnútorne dvere

State: 2.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1485.768 - Vnútorne dvere pre plastové rozvádzačové skrine AX

For reliable access protection. Separation of the operating and equipment levels.



Features

Obj. č.	SZ 1485.768
Materiál	Dvere a dverný rám: ocelový plech
Povrch	Dvere: štruktúrovaná prášková farba Dverný rám: pozinkovaný
Farba	Dvere: RAL 7035
Rozsah dodávky	Dvere Otočný uzáver s uzatváracou vložkou Doppelbart 3 mm Vrátane upevňovacích skrutiek
Možnosti montáže	V skrini AX z plastu na výlisky pre samorezné skrutky v bočniciach
Poznámka	Sériová uzatváracia vložka typu Doppelbart, zameniteľná za uzatváracie vložky 27 mm, prevedenie A
Vhodné pre typ skrine	AX plastic
Vhodné pre šírku	600 mm
Vhodné pre výšku	800 mm
Hrúbka materiálu dverí	1 mm
Uhol otvorenia dverí	105°

Features

Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	5,32 kg
Brutto hmotnosť	5,62 kg
Číslo colnej sadzby	94039910
ETIM 9	EC000747
ETIM 8	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Popis výrobku	Interiérové dvere SZ pre plastové rozvádzače AX, pre skrine ŠxV: 600x800 mm