

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1501.510

Svorkovnicové skrinky KL

State: 21.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1501.510 - Svorkovnicové skrinky KL bez príruby

Spray-finished enclosure with sheet steel cover, without gland plate Protection category IP 66.

Features

| | |
|--|--|
| Obj. č. | KL 1501.510 |
| Materiál | Skriňa: oceľový plech Kryt: oceľový plech, polyuretánové penové tesnenie po celom obvode |
| Povrch | Skrinka a kryt: základná farba nanosená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba |
| Farba | RAL 7035 |
| Rozsah dodávky | Skrinka s krytom Rýchlouzáver vrátane plastových vložiek |
| Protection category NEMA | NEMA 4 |
| Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529 | IP 66 |
| Kód IK | IK08 |
| Rozmery | Šírka: 300 mm Výška: 150 mm Hĺbka: 120 mm |
| Hrúbka materiálu krytu | 1,25 mm |
| Hrúbka materiálu skrine | 1,25 mm |
| Základný materiál | Sheet steel |
| Balenie | 1 pc(s). |
| Netto hmotnosť | 2,23 kg |
| Brutto hmotnosť | 2,38 kg |
| Číslo colnej sadzby | 73269098 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |

Features

| | |
|---------------|--|
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Popis výrobku | KL Terminal box, WHD: 300x150x120 mm, Sheet steel, without mounting plate, with cover, without gland plate |

Approvals

| | |
|--------------|--|
| Approvals | Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Manufacturer's declaration Declaration of conformity UK |
