

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1502.510

Svorkovnicové skrinky KL

State: 19.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1502.510 - Svorkovnicové skrinky KL bez príruby

Spray-finished enclosure with sheet steel cover, without gland plate Protection category IP 66.

Features

Obj. č.	KL 1502.510
Materiál	Skriňa: oceľový plech Kryt: oceľový plech, polyuretánové penové tesnenie po celom obvode
Povrch	Skrinka a kryt: základná farba nanosená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skrinka s krytom Rýchlouzáver vrátane plastových vložiek
Protection category NEMA	NEMA 4
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 66
Kód IK	IK08
Rozmery	Šírka: 200 mm Výška: 200 mm Hĺbka: 120 mm
Hrúbka materiálu krytu	1,25 mm
Hrúbka materiálu skrine	1,25 mm
Základný materiál	Sheet steel
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	1,968 kg
Brutto hmotnosť	2,12 kg
Číslo colnej sadzby	73269098
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261

Features

ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	KL Terminal box, WHD: 200x200x120 mm, Sheet steel, without mounting plate, with cover, without gland plate

Approvals

Approvals	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explanations	Manufacturer's declaration Declaration of conformity UK
