



KL 1510.510 - Svorkovnicové skrinky KL bez príruby

Spray-finished enclosure with sheet steel cover, without gland plate Protection category IP 66.



Features

Obj. č.	KL 1510.510
Materiál	Skriňa: ocel'ový plech Kryt: ocel'ový plech, polyuretánové penové tesnenie po celom obvode
Povrch	Skrinka a kryt: základná farba nanosená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skrinka s krytom Rýchlouzáver vrátane plastových vložiek
Protection category NEMA	NEMA 4
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 66
Kód IK	IK08
Rozmery	Šírka: 600 mm Výška: 300 mm Hĺbka: 120 mm
Hrúbka materiálu krytu	1,25 mm
Hrúbka materiálu skrine	1,38 mm
Základný materiál	Sheet steel
Balenie	1 pc(s).

Features

Netto hmotnosť	6,513 kg
Brutto hmotnosť	6,856 kg
Číslo colnej sadzby	73269098
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	KL Terminal box, WHD: 600x300x120 mm, Sheet steel, without mounting plate, with cover, without gland plate

Approvals

Approvals	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explanations	Manufacturer's declaration Declaration of conformity UK