

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1527.010

Svorkovnicové skřínky KL

State: 18.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1527.010 - Svorkovnicové skříňky KL Nerez ocel

Svorková skříň z nerezové oceli 1.4301 (AISI 304). Krytí IP 66

Features

Obj. číslo	KL 1527.010
Materiál	Skříň: nerez ocel 1.4301 (AISI 304) Kryt: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodu
Povrch	Skříň a kryt: jemně zbrošený povrch, zrnitost 180
Rozsah dodávky	Skříňka s krytem Rychlouzávěr včetně plastových vložek
Protection category NEMA	NEMA 4X
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 66
Kód IK	IK08
Rozměry	Šířka: 150 mm Výška: 150 mm Hloubka: 120 mm
Tloušťka materiálu krytu	1,25 mm
Tloušťka materiálu skříně	1,25 mm
Uzávěr	Počet uzávěrů: 4
Základní materiál	Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Balení	1 ks
Netto hmotnost	1,4 kg
Brutto hmotnost	1,484 kg
Číslo celní sazby	84879090
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261

Features

ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	KL Svorkovnicová skříň, ŠxVxH: 150 x 150 x 120 mm, nerez ocel 1.4301, bez montážní desky, s krytem, bez přírubové desky

Approvals

Approvals	Bureau Veritas DNV-GL UL + C-UL (listed)
Explanations	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK
