

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1527.010

Svorkovnicové skrinky KL

State: 6.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1527.010 - Svorkovnicové skrinky KL Nerezová oceľ

Terminal boxes, stainless steel 1.4301 (AISI 304), Protection category IP 66.

Features

Obj. č.	KL 1527.010
Materiál	Skriňa: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304) Kryt: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), polyuretánové penové tesnenie po celom obvode
Povrch	Skriňa a kryt: jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 180
Rozsah dodávky	Skrinka s krytom Rýchlozáver vrátane plastových vložiek
Protection category NEMA	NEMA 4X
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 66
Kód IK	IK08
Rozmery	Šírka: 150 mm Výška: 150 mm Hĺbka: 120 mm
Hrúbka materiálu krytu	1,25 mm
Hrúbka materiálu skrine	1,25 mm
Uzáver	Počet uzáverov: 4
Základný materiál	Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	1,4 kg
Brutto hmotnosť	1,484 kg
Číslo colnej sadzby	84879090
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261

Features

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

Popis výrobku	KL svorkovnicová skriňa, ŠxVxH 150x150x120 mm, nerez, 1.4301, bez montážnej dosky, s krytom, bez prírubovej dosky
---------------	---

Approvals

Approvals	Bureau Veritas DNV UL + C-UL (listed)
-----------	---

Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK
--------------	---