

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1528.010

Svorkovnicové skřínky KL

State: 12.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1528.010 - Svorkovnicové skříňky KL Nerez ocel

Svorková skříň z nerezové oceli 1.4301 (AISI 304). Krytí IP 66

Features

| | |
|------------------------------------|---|
| Obj. číslo | KL 1528.010 |
| Materiál | Skříň: nerez ocel 1.4301 (AISI 304) Kryt: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodu |
| Povrch | Skříň a kryt: jemně zbrošený povrch, zrnitost 180 |
| Rozsah dodávky | Skříňka s krytem Rychlouzávěr včetně plastových vložek |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60529 | IP 66 |
| Kód IK | IK08 |
| Rozměry | Šířka: 200 mm Výška: 200 mm Hloubka: 120 mm |
| Tloušťka materiálu krytu | 1,25 mm |
| Tloušťka materiálu skříně | 1,25 mm |
| Uzávěr | Počet uzávěrů: 4 |
| Základní materiál | Nerez ocel 1.4301 (AISI 304) |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 2 kg |
| Brutto hmotnost | 2,151 kg |
| Číslo celní sazby | 84879090 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |

Features

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
|------------|----------|

| | |
|---------------|---|
| Popis výrobku | KL Svorkovnicová skříň, ŠxVxH: 200 x 200 x 120 mm, nerez ocel 1.4301, bez montážní desky, s krytem, bez přírubové desky |
|---------------|---|

Approvals

| | |
|-----------|---|
| Approvals | Bureau Veritas DNV UL + C-UL (listed) |
|-----------|---|

| | |
|--------------|---|
| Explanations | Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK |
|--------------|---|