


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**KL 1528.510**

**Svorkovnicové skřínky KL**

State: 13.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KL 1528.510 - Svorkovnicové skříňky KL bez příruby

Lakovaná skříň s dvířky z ocelového plechu, bez přírubové desky. Krytí IP 66

## Features

Obj. číslo	KL 1528.510
Materiál	Skříň: ocelový plech Kryt: ocelový plech, polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě
Povrch	Skříňka a kryt: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skříňka s krytem Rychlouzávěr včetně plastových vložek
Protection category NEMA	NEMA 4
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 66
Kód IK	IK08
Rozměry	Šířka: 200 mm Výška: 150 mm Hloubka: 80 mm
Tloušťka materiálu krytu	1,25 mm
Tloušťka materiálu skříně	1,25 mm
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Netto hmotnost	1,3 kg
Brutto hmotnost	1,44 kg
Číslo celní sazby	73269098
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	KL Svorkovnicová skříň, ŠxVxH: 200 x 150 x 80 mm, ocelový plech, bez montážní desky, s krytem, bez přírubové desky

# Approvals

---

Approvals

Bureau Veritas  
DNV  
Lloyds Register  
UL + C-UL (listed)

---

Explanations

Prohlášení výrobce  
Prohlášení o shodě UK