

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KL 1530.010

## Svorkovnicové skřínky KL

State: 12.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KL 1530.010 - Svorkovnicové skříňky KL Nerez ocel

Svorková skříň z nerezové oceli 1.4301 (AISI 304). Krytí IP 66

## Features

Obj. číslo	KL 1530.010
Materiál	Skříň: nerez ocel 1.4301 (AISI 304) Kryt: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodu
Povrch	Skříň a kryt: jemně zbrošený povrch, zrnitost 180
Rozsah dodávky	Skříňka s krytem Rychlouzávěr včetně plastových vložek
Protection category NEMA	NEMA 4X
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 66
Kód IK	IK08
Rozměry	Šířka: 400 mm Výška: 300 mm Hloubka: 120 mm
Tloušťka materiálu krytu	1,25 mm
Tloušťka materiálu skříně	1,25 mm
Uzávěr	Počet uzávěrů: 4
Základní materiál	Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Balení	1 ks
Netto hmotnost	4,5 kg
Brutto hmotnost	4,6 kg
Číslo celní sazby	84879090
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261

# Features

---

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

---

Popis výrobku	KL Svorkovnicová skříň, ŠxVxH: 400 x 300 x 120 mm, nerez ocel 1.4301, bez montážní desky, s krytem, bez přírubové desky
---------------	---

# Approvals

---

Approvals	Bureau Veritas DNV UL + C-UL (listed)
-----------	---

---

Explanations	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK
--------------	---