


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1534.510

Svorkovnicové skrinky KL

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1534.510 - Svorkovnicové skrinky KL s prírubou

Spray-finished enclosure with sheet steel cover, with gland plate. Protection category IP 55.



Features

| | |
|--|--|
| Obj. č. | KL 1534.510 |
| Materiál | Skriňa: ocel'ový plech Kryt: ocel'ový plech, polyuretánové penové tesnenie po celom obvode |
| Povrch | Skrinka a kryt: základná farba nanosená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba |
| Farba | RAL 7035 |
| Rozsah dodávky | Skrinka s krytom Rýchlozáver vrátane plastových vložiek Prírubové dosky z ocel'ového plechu vrátane tesnenia a upevňovacieho materiálu |
| Protection category NEMA | NEMA 12 |
| Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529 | IP 55 |
| Kód IK | IK08 |
| Rozmery | Šírka: 600 mm Výška: 200 mm Hĺbka: 120 mm |
| Hrúbka materiálu krytu | 1,25 mm |
| Hrúbka materiálu skrine | 1,25 mm |

Features

| | |
|---------------------|--|
| Prírubové dosky | Prírubová doska (horná + spodná), počet: 2 + 2 Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2 |
| Základný materiál | Sheet steel |
| Balenie | 1 pc(s). |
| Netto hmotnosť | 5,34 kg |
| Brutto hmotnosť | 5,44 kg |
| Číslo colnej sadzby | 73269098 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Popis výrobku | KL Terminal box, WHD: 600x200x120 mm, Sheet steel, without mounting plate, with cover, with gland plate |

Approvals

| | |
|--------------|--|
| Approvals | Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Declaration of conformity UK |