

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1538.000

Svorkovnicová skříň KX, ocelový plech, s přírubou

State: 7.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1538.000 - Svorkovnicová skříň KX, ocelový plech, s přírubou

Malá skříňka KX, svorkovnicová skříňka KX, s přírubou umožňuje flexibilní vnitřní vybavení a snadné protažení kabelů při optimálním využití prostoru.



Features

Obj. číslo	KX 1538.000
Materiál	Skříň: ocelový plech Kryt: ocelový plech, polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě
Povrch	Skříňka a kryt: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skříňka s krytem Otočné mini uzávěry Přírubové desky z ocelového plechu včetně těsnění a upevňovacího materiálu
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 55
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Typ 12
Kód IK	IK08

Features

Rozměry	Šířka: 600 mm Výška: 300 mm Hloubka: 120 mm
Tloušťka materiálu krytu	1,25 mm
Tloušťka materiálu skříňe	1,25 mm
Přírubové desky	: 1 + 1 : 2 + 2
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Netto hmotnost	7,3 kg
Brutto hmotnost	7,34 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	28,9 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	KX Svorkovnicová skříň, ŠxVxH: 600x300x120 mm, ocelový plech, bez montážní desky, s krytem, s přírubovou deskou

Approvals

Approvals	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Certificates	Stupeň krytí

Approvals

Explanations

Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
PCF-declaration