

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1541.510

Svorkovnicové skrinky KL

State: 10.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1541.510 - Svorkovnicové skrinky KL s prírubou

Spray-finished enclosure with sheet steel cover, with gland plate. Protection category IP 55.



Features

Obj. č.	KL 1541.510
Materiál	Skriňa: ocel'ový plech Kryt: ocel'ový plech, polyuretánové penové tesnenie po celom obvode
Povrch	Skrinka a kryt: základná farba nanosená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skrinka s krytom Rýchlozáver vrátane plastových vložiek Prírubové dosky z ocel'ového plechu vrátane tesnenia a upevňovacieho materiálu
Protection category NEMA	NEMA 12
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 55
Kód IK	IK08
Rozmery	Šírka: 800 mm Výška: 400 mm Hĺbka: 120 mm
Hrúbka materiálu krytu	1,25 mm
Hrúbka materiálu skrine	1,38 mm

Features

Prírubové dosky	Prírubová doska (ľavá + pravá), počet: 1 + 1 Size of gland plate for bus enclosures, position left/right: 2 Prírubová doska (horná + spodná), počet: 3 + 3 Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2
Základný materiál	Sheet steel
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	11,337 kg
Brutto hmotnosť	11,934 kg
Číslo colnej sadzby	73269098
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	KL Terminal box, WHD: 800x400x120 mm, Sheet steel, without mounting plate, with cover, with gland plate

Approvals

Approvals	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity UK