

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EB 1546.500

E-boxy EB

State: 21.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EB 1546.500 - E-boxy EB

Wall-mounted enclosure with door and mounting plate of sheet steel. Protection category IP 66. With 180° hinge. Lock insert may also be exchanged for individual lock systems.

Features

| | |
|--|---|
| Obj. č. | EB 1546.500 |
| Materiál | Skriňa a dvere: oceľový plech, polyuretánové penové tesnenie po celom obvode |
| Povrch | Skriňa a dvere: základná farba nanosená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba Montážna doska: pozinkovaná |
| Farba | RAL 7035 |
| Rozsah dodávky | Skriňa s dverami s pántami Pánty 180° Otočný uzáver s uzatváracou vložkou Doppelbart 3 mm Montážna doska |
| Protection category NEMA | NEMA 4 |
| Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529 | IP 66 |
| Kód IK | IK08 |
| Rozmery | Šírka: 200 mm Výška: 200 mm Hĺbka: 80 mm |
| Rozmery montážnej dosky (Š x V) | 175 mm x 185 mm |
| Hrúbka materiálu skrine | 1,25 mm |
| Hrúbka materiálu dverí | 1,25 mm |
| Hrúbka materiálu montážnej dosky | 2 mm |
| Uzáver | Vykonanie uzáveru: Otočný uzáver Počet uzáverov: 1 Vložka uzáveru: Doppelbart, 3 mm |
| Základný materiál | Sheet steel |

Features

| | |
|---------------------|--|
| Balenie | 1 pc(s). |
| Netto hmotnosť | 2,16 kg |
| Brutto hmotnosť | 2,28 kg |
| Číslo colnej sadzby | 94032080 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Popis výrobku | EB E-Box, WHD: 200x200x80, Sheet steel, with mounting plate, with door |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | Bureau Veritas C-UL Lloyds Register UL UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Manufacturer's declaration Declaration of conformity Declaration of conformity UK |