

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EB 1550.500

E-boxy EB

State: 24.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EB 1550.500 - E-boxy EB

Wall-mounted enclosure with door and mounting plate of sheet steel. Protection category IP 66. With 180° hinge. Lock insert may also be exchanged for individual lock systems.

Features

Obj. č.	EB 1550.500
Materiál	Skriňa a dvere: oceľový plech, polyuretánové penové tesnenie po celom obvode
Povrch	Skriňa a dvere: základná farba nanosená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba Montážna doska: pozinkovaná
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skriňa s dverami s pántami Pánty 180° Otočný uzáver s uzatváracou vložkou Doppelbart 3 mm Montážna doska
Protection category NEMA	NEMA 4
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 66
Kód IK	IK08
Rozmery	Šírka: 200 mm Výška: 400 mm Hĺbka: 120 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)	175 mm x 385 mm
Hrúbka materiálu skrine	1,25 mm
Hrúbka materiálu dverí	1,25 mm
Hrúbka materiálu montážnej dosky	2 mm
Uzáver	Vykonanie uzáveru: Otočný uzáver Počet uzáverov: 1 Vložka uzáveru: Doppelbart, 3 mm
Základný materiál	Sheet steel

Features

Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	4,288 kg
Brutto hmotnosť	4,488 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	EB E-Box, WHD: 200x400x120, Sheet steel, with mounting plate, with door

Approvals

Approvals	Bureau Veritas C-UL Lloyds Register UL UL + C-UL (listed)
Explanations	Manufacturer's declaration Declaration of conformity Declaration of conformity UK