


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1558.010

Rozvodnicové skrinky BG

State: 7.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



BG 1558.010 - Rozvodnicové skrinky BG Nerezová oceľ

Stainless steel bus enclosures 1.4301 (AISI 304), incl. 180° hinge. Protection category IP 66.

Features

Obj. č.	BG 1558.010
Materiál	Skriňa: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304) Kryt: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), polyuretánové penové tesnenie po celom obvode 180° pánty: zinkový tlakový odliatok
Povrch	Skriňa a kryt: jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 240 180° pánty: chrómované
Rozsah dodávky	Skrinka s krytom 180° pánty (2 kusy) Nosná lišta TH 35/7,5 Rýchlouzáver vrátane plastových vložiek
Protection category NEMA	NEMA 4X
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 66
Rozmery	Šírka: 400 mm Výška: 200 mm Hĺbka: 123 mm
Hrúbka materiálu skrine	1,5 mm
Hrúbka materiálu dverí	1,25 mm
Pozícia dverného dorazu	bottom
Počet nosných líšt	1
Uzáver	Vykonanie uzáveru: Rýchlouzáver vrátane plastových vložiek Počet uzáverov: 2
Základný materiál	Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	3,92 kg

Features

Brutto hmotnosť	4,12 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	BG rozvodnicová skrinka, ŠxVxH: 400x200x123 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1.4301, bez montážnej dosky, s krytom, s nosnými lištami

Approvals

Approvals	Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK