


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## BG 1558.010

## Rozvodnicové skřínky BG

State: 18.4.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# BG 1558.010 - Rozvodnicové skříňky BG Nerez ocel

Rozvodnicová skříň z nerezové oceli 1.4301, (AISI 304), vč. závěsu 180°. Krytí IP 66

## Features

Obj. číslo	BG 1558.010
Materiál	Skříň: nerez ocel 1.4301 (AISI 304) Kryt: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodu 180° závěsy: zinkový tlakový odlitek
Povrch	Skříň a kryt: jemně zbrošený povrch, zrnitost 240 180° závěsy: chromované
Rozsah dodávky	Skříňka s krytem 180° závěsy (2 kusy) Nosná lišta TH 35/7,5 Rychlouzávěr včetně plastových vložek
Protection category NEMA	NEMA 4X
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 66
Rozměry	Šířka: 400 mm Výška: 200 mm Hloubka: 123 mm
Tloušťka materiálu skříně	1,5 mm
Tloušťka materiálu dveří	1,25 mm
Pozice dveřního dorazu	dole
Počet nosných lišt	1
Uzávěr	Provedení uzávěru: Rychlouzávěr včetně plastových vložek Počet uzávěrů: 2
Základní materiál	Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Balení	1 ks
Netto hmotnost	3,92 kg

## Features

---

Brutto hmotnost	4,12 kg
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	BG Rozvodnicová skříňka, ŠxVxH: 400 x 200 x 123 mm, nerez ocel 1.4301, bez montážní desky, s krytem, nosnými lištami

## Approvals

---

Approvals	Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Explanations	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK