

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1569.000

Svorkovnicová skriňa KX

State: 9.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1569.000 - Svorkovnicová skriňa KX Nerezová oceľ

The stainless steel terminal box KX delivers maximum data quality and consistency of engineering while ensuring flexibility and reliability across a wide range of applications.



Features

Obj. č.	KX 1569.000
Materiál	Skriňa: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304) Kryt: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), polyuretánové penové tesnenie po celom obvode
Povrch	Skriňa a kryt: jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 180
Rozsah dodávky	Skriňka s krytom Rýchlouzáver vrátane plastových vložiek
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 66
Type rating podľa UL 50E	Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12

Features

Rozmery	Šírka: 400 mm Výška: 300 mm Hĺbka: 120 mm
Hrúbka materiálu krytu	1,25 mm
Hrúbka materiálu skrine	1,25 mm
Uzáver	Počet uzáverov: 4
Základný materiál	Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	4,3 kg
Brutto hmotnosť	4,56 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	17,38
Číslo colnej sadzby	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	KX svorkovnicová skriňa, ŠxVxH 400x300x120 mm, nehrdzavejúca oceľ 1.4301, bez montážnej dosky, s krytom, s rýchlozáverom

Approvals

Approvals	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity PCF-declaration