


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1577.450

Rozvodnicové skřínky BG

State: 1.3.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



BG 1577.450 - Rozvodnicové skříňky BG

Nástěnná skříňka s dvířky z ocelového plechu, s polykarbonátovým okénkem. Stupeň krytí IP 65. Lze upevnit sběrnice moduly téměř všech značek.

Features

Obj. číslo	BG 1577.450
Materiál	Skříň: ocelový plech Dveře: ocelový plech Okénko: polykarbonát, 4 mm
Povrch	Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skříňka s dveřmi Průhledové okno ve dveřích Montážní deska
Protection category NEMA	NEMA 12
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 65
Kód IK	IK08
Rozměry	Šířka: 400 mm Výška: 300 mm Hloubka: 155 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)	385 mm x 275 mm
Průhledová plocha	Šířka průhledového okna: 340 mm Výška průhledového okna: 155 mm Vzdálenost mezi spodní hranou okna a spodní hranou dveří: 92 mm
Tloušťka materiálu skříně	1,38 mm
Tloušťka materiálu dveří	1,25 mm
Pozice dvevního dorazu	dole

Features

Uzávěr	Provedení uzávěru: Otočný uzávěr Počet uzávěrů: 1 Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Netto hmotnost	6,6 kg
Brutto hmotnost	6,8 kg
Číslo celní sazby	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	BG Rozvodnicová skříňka, ŠxVxH: 400 x 300 x 155 mm, ocelový plech, s uzavřenou podlahou a s montážní deskou, dveře s průhledovým oknem, se závěsy umístěnými dole

Approvals

Approvals	Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Explanations	Prohlášení o shodě