


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## BG 1579.450

## Rozvodnicové skřínky BG

State: 15.3.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# BG 1579.450 - Rozvodnicové skříňky BG

Nástěnná skříňka s dvířky z ocelového plechu, s polykarbonátovým okénkem. Stupeň krytí IP 65. Lze upevnit sběrníkové moduly téměř všech značek.

## Features

|                                    |                                                                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obj. číslo                         | BG 1579.450                                                                                                                           |
| Materiál                           | Skříň: ocelový plech<br>Dveře: ocelový plech<br>Okénko: polykarbonát, 4 mm                                                            |
| Povrch                             | Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva                                          |
| Barva                              | RAL 7035                                                                                                                              |
| Rozsah dodávky                     | Skříňka s dveřmi<br>Průhledové okno ve dveřích<br>Montážní deska                                                                      |
| Protection category NEMA           | NEMA 12                                                                                                                               |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60529 | IP 65                                                                                                                                 |
| Kód IK                             | IK08                                                                                                                                  |
| Rozměry                            | Šířka: 800 mm<br>Výška: 300 mm<br>Hloubka: 155 mm                                                                                     |
| Rozměry montážní desky (Š x V)     | 785 mm x 275 mm                                                                                                                       |
| Průhledová plocha                  | Šířka průhledového okna: 740 mm<br>Výška průhledového okna: 155 mm<br>Vzdálenost mezi spodní hranou okna a spodní hranou dveří: 92 mm |
| Tloušťka materiálu skříně          | 1,38 mm                                                                                                                               |
| Tloušťka materiálu dveří           | 1,25 mm                                                                                                                               |
| Pozice dvevního dorazu             | dole                                                                                                                                  |

## Features

|                   |                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uzávěr            | Provedení uzávěru: Otočný uzávěr<br>Počet uzávěrů: 2<br>Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm                                                                          |
| Základní materiál | Ocelový plech                                                                                                                                                     |
| Balení            | 1 ks                                                                                                                                                              |
| Netto hmotnost    | 11,545 kg                                                                                                                                                         |
| Brutto hmotnost   | 12,153 kg                                                                                                                                                         |
| Číslo celní sazby | 94032080                                                                                                                                                          |
| ECLASS 8.0        | 27180101                                                                                                                                                          |
| Popis výrobku     | BG Rozvodnicová skříňka, ŠxVxH: 800 x 300 x 155 mm, ocelový plech, s uzavřenou podlahou a s montážní deskou, dveře s průhledovým oknem, se závěsy umístěnými dole |

## Approvals

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Approvals    | UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Prohlášení o shodě |