

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EB 1579.500

E-boxy EB

State: 3.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EB 1579.500 - E-boxy EB

Nástěnná skříň s dvířky a montážní deskou z ocelového plechu. Stupeň krytí IP 66. Se závěsy 180°. Vyměnitelná zámková vložka, vyměnitelná za individuální zámkové systémy.

Features

| | |
|------------------------------------|---|
| Obj. číslo | EB 1579.500 |
| Materiál | Skříň a dveře: ocelový plech, polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě |
| Povrch | Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Montážní deska: pozinkovaná |
| Barva | RAL 7035 |
| Rozsah dodávky | Skříň s dveřmi se závěsy Závěs 180° Otočný uzávěr s uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm Montážní deska |
| Protection category NEMA | NEMA 4 |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60529 | IP 66 |
| Kód IK | IK08 |
| Rozměry | Šířka: 300 mm Výška: 800 mm Hloubka: 155 mm |
| Rozměry montážní desky (Š x V) | 275 mm x 785 mm |
| Tloušťka materiálu skříně | 1,38 mm |
| Tloušťka materiálu dveří | 1,25 mm |
| Tloušťka materiálu montážní desky | 2 mm |
| Uzávěr | Provedení uzávěru: Otočný uzávěr Počet uzávěrů: 2 Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm |

Features

| | |
|-------------------|---|
| Základní materiál | Ocelový plech |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 12,145 kg |
| Brutto hmotnost | 12,784 kg |
| Číslo celní sazby | 94032080 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Popis výrobku | EB E-Box, ŠxVxH: 300 x 800 x 155 mm, ocelový plech, s montážní deskou, s dveřmi |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | C-UL UL UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Prohlášení výrobce Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK |