

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## BG 1579.530

## Rozvodnicové skřínky BG

State: 6.4.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# BG 1579.530 - Rozvodnicové skříňky BG

Nástěnná skříňka s dvířky z ocelového plechu, s polykarbonátovým okénkem. Stupeň krytí IP 65. Lze upevnit sběrníkové moduly téměř všech značek.

## Features

Obj. číslo	BG 1579.530
Materiál	Skříň: ocelový plech Dveře: ocelový plech Okénko: polykarbonát, 4 mm
Povrch	Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skříňka s dveřmi Průhledové okno ve dveřích Montážní deska
Protection category NEMA	NEMA 12
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 65
Kód IK	IK08
Rozměry	Šířka: 800 mm Výška: 300 mm Hloubka: 155 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)	785 mm x 275 mm
Průhledová plocha	Šířka průhledového okna: 740 mm Výška průhledového okna: 190 mm Vzdálenost mezi spodní hranou okna a spodní hranou dveří: 42 mm
Tloušťka materiálu skříně	1,38 mm
Tloušťka materiálu dveří	1,25 mm
Pozice dveřního dorazu	dole

# Features

Uzávěr	Provedení uzávěru: Otočný uzávěr Počet uzávěrů: 2 Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Netto hmotnost	12,145 kg
Brutto hmotnost	12,784 kg
Číslo celní sazby	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	BG Rozvodnicová skříňka, ŠxVxH: 800 x 300 x 155 mm, ocelový plech, s uzavřenou podlahou a s montážní deskou, dveře s průhledovým oknem, se závěsy umístěnými dole

# Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Prohlášení o shodě