

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1581.000

Plastové káblové prírubové dosky

State: 25.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1581.000 - Plastové káblové prírubové dosky so zoslabenými miestami pre vyrazenie otvorov PG

With pre-punched PG holes for cable glands.



Features

Obj. č.	KL 1581.000
Materiál	ABS
Farba	RAL 7035
Poznámka	Priradenie veľkosti príruby nájdete pri príslušných skrinách.
Počet zoslabených miest na vyrazenie metrických otvorov	12
Počet x metrický priemer PG	12 x 13.5
Rozmery	Šírka: 220 mm Hĺbka: 90 mm
Vhodné pre	Typ skrine: KL
Prírubová doska	Veľkosť: 2
Rozsah prevádzkových teplôt	-40 °C...70 °C
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 55 if installed correctly
Balenie	5 pc(s).
Netto hmotnosť	0,505 kg
Brutto hmotnosť	0,604 kg

Features

Číslo colnej sadzby	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Popis výrobku	KL plastová káblová príruha, so zoslabenými miestami pre vyrazenie otvorov PG, ŠxH: 220x90 mm, veľkosť: 2, PG otvor: 13,5