


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## BG 1583.010

## Rozvodnicové skrinky BG

State: 7.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# BG 1583.010 - Rozvodnicové skrinky BG Nerezová oceľ

Stainless steel bus enclosures 1.4301 (AISI 304), incl. 180° hinge. Protection category IP 66.

## Features

|  |   |
|--|---|
| Obj. č.                                | BG 1583.010   |
| Materiál                               | Skriňa: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)<br>Kryt: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), polyuretánové penové tesnenie po celom obvode<br>180° pánty: zinkový tlakový odliatok |
| Povrch                                 | Skriňa a kryt: jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 240<br>180° pánty: chrómované  |
| Rozsah dodávky                         | Skrinka s krytom<br>180° pánty (2 kusy)<br>Nosná lišta TH 35/7,5<br>Rýchlouzáver vrátane plastových vložiek   |
| Protection category NEMA               | NEMA 4X   |
| Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529 | IP 66   |
| Rozmery                                | Šírka: 200 mm<br>Výška: 300 mm<br>Hĺbka: 80 mm  |
| Hrúbka materiálu skrine                | 1,5 mm  |
| Hrúbka materiálu dverí                 | 1,25 mm   |
| Pozícia dverného dorazu                | right/left  |
| Počet nosných líšt                     | 1   |
| Uzáver                                 | Vykonanie uzáveru: Rýchlouzáver vrátane plastových vložiek<br>Počet uzáverov: 2   |
| Základný materiál                      | Stainless steel 1.4301 (AISI 304)   |
| Balenie                                | 1 pc(s).  |
| Netto hmotnosť                         | 2,35 kg   |

# Features

---

|                     |   |
|---------------------|---|
| Brutto hmotnosť     | 2,54 kg   |
| Číslo colnej sadzby | 94032080  |
| ETIM 9              | EC000261  |
| ETIM 8              | EC000261  |
| ECLASS 8.0          | 27180101  |
| Popis výrobku       | BG rozvodnicová skrinka, ŠxVxH: 200x300x80 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1.4301, bez montážnej dosky, s krytom, s nosnými lištami |

# Approvals

---

|              |   |
|--------------|---|
| Approvals    | UL + C-UL (listed)  |
| Explanations | Declaration of conformity<br>Declaration of conformity UK |