

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1584.000

E-box KX

State: 13.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1584.000 - E-box KX Nerez ocel

E-Box KX z nerez oceli nabízí vysoký komfort při montáži a flexibilitu při výběru systémů uzávěrů. Sériové závěsy 180° umožňují dobrý přístup do vnitřku skříňe.



Features

Obj. číslo	KX 1584.000
Popis výrobku	Malá skříňka KX, E-Box KX z nerez oceli nabízí vysoký komfort při montáži a flexibilitu při výběru systémů uzávěrů. Standardní 180° závěsy umožňují dobrou přístupnost do vnitřního prostoru skříňe.
Materiál	Skříň: nerez ocel Dveře: nerez ocel, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění Montážní deska: ocelový plech Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Povrch	Skříň a kryt: jemně zbrošený povrch, zrnitost 180 Montážní deska: pozinkovaná
Rozsah dodávky	Montážní deska Otočný uzávěr s uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 66
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Typ 12
Rozměry	Šířka: 200 mm Výška: 300 mm Hloubka: 120 mm

Features

Rozměry montážní desky (Š x V)	175 mm x 275 mm
Tloušťka materiálu skříně	1,25 mm
Tloušťka materiálu dveří	1,25 mm
Uzávěr	Počet uzávěrů: 1
Základní materiál	Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Balení	1 ks
Netto hmotnost	3,55 kg
Brutto hmotnost	3,556 kg
Číslo celní sazby	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	KX E-box, ŠxVxH: 200x300x120 mm, nerez ocel, 1.4301, s montážní deskou, s jednokřídlými dveřmi, s otočným uzávěrem

Approvals

Approvals	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explanations	Prohlášení o shodě PCF-declaration