


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## BG 1606.520

## Rozvodnicové skrinky BG

State: 25.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# BG 1606.520 - Rozvodnicové skrinky BG

Wall-mounted enclosure with door of sheet steel, with polycarbonate viewing window. Protection category IP 65. Bus modules of virtually all makes may be attached.

## Features

Obj. č.	BG 1606.520
Materiál	Skriňa: oceľový plech Dvere: oceľový plech Okienko: polykarbonát, 4 mm
Povrch	Skriňa a dvere: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skrinka s dverami Priehľadové okno vo dverách
Protection category NEMA	NEMA 12
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 65
Kód IK	IK08
Rozmery	Šírka: 400 mm Výška: 300 mm Hĺbka: 120 mm
Hrúbka materiálu skrine	1,38 mm
Hrúbka materiálu dverí	1,25 mm
Pozícia dverného dorazu	right
Počet nosných líšt	1
Výrezy (počet × Ø)	296
Uzáver	Vykonanie uzáveru: Otočný uzáver Počet uzáverov: 1 Vložka uzáveru: Doppelbart, 3 mm

## Features

---

Zavedenie káblov (počet x Ø)	2 x M20 9 x M32 6 x M50
Základný materiál	Sheet steel
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	4,447 kg
Brutto hmotnosť	4,716 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	BG Bus enclosure, WHD: 400x300x120 mm, Sheet steel, with metric holes in the base and support rail, Door with viewing window, hinged on the right

## Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity