

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1610.000

**Rozvodnicová skříňka KX,
z ocelového plechu, s otočným mini
uzávěrem**

State: 6.8.2025 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1610.000 - Rozvodnicová skříňka KX, z ocelového plechu, s otočným mini uzávěrem

Nástěnná skříňka z ocelového plechu, s víkem a prosklenou plochou. Stupeň krytí IP 65 / NEMA 12. Pro montáž sběrnicových modulů a senzorů téměř od všech výrobců.



Features

Obj. č.	KX 1610.000
Provedení	s prosklenými dveřmi
Materiál	Skříň: ocelový plech Kryt: ocelový plech, polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě Okénko: polykarbonát, 4 mm
Povrch	Skříňka a kryt: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skříň se zavěšeným víkem Prosklené okénko ve víku Otočné mini uzávěry
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529	IP 65
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Typ 12

Features

Kód IK	IK08
Rozměry	Šířka: 400 mm Výška: 200 mm Hloubka: 155 mm
Tloušťka materiálu krytu	1,25 mm
Tloušťka materiálu skříně	1,25 mm
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Netto hmotnost	3.9
Brutto hmotnost	3.95
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	19,8 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	94032080
EAN	4028177816671
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	Bureau Veritas C-UL DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Explanations	Prohlášení výrobce Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK PCF-declaration