

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1613.100

Rozvodnicová skrinka KX, z oceľového plechu, s vložkou Doppelbart

State: 6.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1613.100 - Rozvodnicová skrinka KX, z ocelového plechu, s vložkou Doppelbart

Wall-mounted enclosure made from sheet steel, with cover and viewing panel. Protection category IP 65/NEMA 12. For installing most brands of bus modules and sensors.



Features

Obj. č.	KX 1613.100
Prevedenie	s presklenými dverami
Materiál	Skriňa: ocelový plech Kryt: ocelový plech, polyuretánové penové tesnenie po celom obvode Okienko: polykarbonát, 4 mm Montážna doska: ocelový plech, pozinkovaný
Povrch	Skrinka a kryt: základná farba nanosená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skriňa so zaveseným vekom Presklené okienko v kryte Montážna doska Otočný uzáver s uzatváracou vložkou Doppelbart 3 mm
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12

Features

Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 65
Type rating podľa UL 50E	Type 1 Type 12
Kód IK	IK08
Rozmery	Šírka: 800 mm Výška: 300 mm Hĺbka: 155 mm
Hrúbka materiálu krytu	1,25 mm
Hrúbka materiálu skrine	1,25 mm
Hrúbka materiálu montážnej dosky	2 mm
Základný materiál	Sheet steel
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	12 kg
Brutto hmotnosť	12,111 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	40,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	Rozvodnicová skrinka KX, ŠxVxH: 800x300x155 mm, s montážnou doskou, s otočným uzáverom

Approvals

Approvals	C-UL
-----------	------